


VHM maró, TiAlN, Ø DC: 6 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	201645 6
GTIN	4045197229052
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

Excentrikus hátraköszörüléssel a vágóélek stabilitása érdekében. A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.

Material de corte: MDI

Tool material: Solid carbide

Lastuava aine: TKM

Type d'outils: Carbure monobloc

Szerszámanyag: VHM

Materiale da taglio: HMI

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 2

Spirálszög: 45 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HA, h6

Fogak száma Z: 2

Élhossz L₃: 13 mm

Kinyúlási hossz L₄ inkluzív nyakrész: 21 mm

Nyaki Ø D₄: 5,8 mm

Teljes hossz L_{ges}: 57 mm

Szár Ø: 6 mm

Műszaki leírás

Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,03 mm
Kinyúlási hossz L ₄ inkluzív nyakrész	21 mm
Előtolás f _z szélezéshez acélban < 750 N/mm ²	0,033 mm

Fogak száma Z	2
Vágóél $\varnothing D_c$	6 mm
Nyaki $\varnothing D_4$	5,8 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,1 mm
Szár \varnothing	6 mm
Teljes hossz L_{ges}	57 mm
Élhossz L_s	13 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges \varnothing	e8
Korrektúra tényező f_z	1,25
Spirálszög	45 fok
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ szélezésnél	13 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ teli horonynál	3 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	zöld

Szolgáltatások

Nyak kialakítása Típus FRST	209900 FRST
Szárköszörülés Típus HB	129100 HB

