

Garant**VHM-mini-maró, DLC, Ø Dc×L1: 0,5X1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201141 0,5X1
GTIN	4062406387136
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Továbbfejlesztett DLC sp² bevonattal. Alumínium anyagoknál a teljesítménnyel és precizitással szembeni maximális követelményekhez. A különösen szűk tűrések biztosítják a maximális pontosságot. Duplán hátraköszörült két élszalagos üreges beköszörülés. Átmérőcsökkentési szög $\alpha=16^\circ$.

Tűrések:

· **Nyak Ø: D₁ = 0 / -0,01 mm.**

Extra stabil szár a vibrációhajlam csökkentéséhez.

Figyelem:A szerszám növekvő kinyúlási hossza esetén alkalmazzon a_p csökkentést!

Értékek:

Teli horony: a_p = 0,25×D×a_{p,korr}Oldalazás: a_p = 0,5×D×a_{p,korr}

A vf előtoló sebesség kiszámításához kérjük a gép ténylegesen alkalmazott (leggyakrabban a maximális) fordulatszámát vegye figyelembe!

Pl.: vf = 18000 [1/perc] × fz [mm/fog] × z

Műszaki leírás

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár Ø D _s	6 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Előtolás f _z horonymaráshoz alumínium öntvényben	0,018 mm
Szár	DIN 6535 HA, h5

Nyak $\varnothing D_1$	0,48 mm
Teljes hossz L	55 mm
Előtolás f_z szélézéshez alumínium öntvényben	0,022 mm
Spirálszög	25 fok
Korrektúra tényező $a_{p, \text{korr}}$	1
Tűrés névleges \varnothing	0 / -0,005
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	1 mm
Élhossz L_c	0,7 mm
Fogak száma Z	2
Vágóél $\varnothing D_c$	0,5 mm
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	W
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélézésnél
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu	alkalmas	480 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	440 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	400 m/min	N
PMMA Akрил	alkalmas	200 m/min	N
PE-HD	alkalmas	160 m/min	N
PA 66	alkalmas	200 m/min	N
PEEK	alkalmas	150 m/min	N

PF 31	alkalmas	130 m/min	N
PVDF GF20	alkalmas	180 m/min	N
POM GF25	alkalmas	160 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	150 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	130 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	160 m/min	N
Honeycomb szendvics	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Cu	alkalmas	160 m/min	N
CuZn	alkalmas	200 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száráz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		