

Garant**Nagyoló maró, TiAlN, Ø DC: 22 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192710 22
GTIN	4045197107800
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:****Hátraköszörült nagyoló profillal.** A 20-as méretig központon átmenő él mélységre fúráshoz.

belső hűtés: nem

Tűrés névleges Ø: k12

Fogak száma Z: 5

Spirálszög: 27 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes és ferde

Szár: DIN 1835 B, h6-tal

Fogak száma Z: 5

Élhossz L_c : 75 mm

Teljes hossz L: 141 mm

Szár Ø D_s : 20 mm

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,5 mm

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm²: 0,06 mm**Műszaki leírás**

Előtolás f_z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,06 mm
Vágóél Ø D_c	22 mm
Fogak száma Z	5
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Teljes hossz L	141 mm
Élhossz L_c	75 mm

Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges \emptyset	k12
Spirálszög	27 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Maróprofil	NR
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Ujjmaró