

**Garant****RPKW 10T3MOT, HB7605, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212036 HART
GTIN	4062406390327
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Kivitel:**

**Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.**

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Mind a hat él használatához az  $a_p$  érték nem lehet magasabb, mint 2,5 mm.

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,2 mm

Váltólapka ISO kód: RPKW 10T3MOT

Típus: HART

**Műszaki leírás**

Típus	HART
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	RPKW 10T3MOT
Minőség	HB7605
Előtolás $f_z$ / fog	0,2 mm

Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 50 HRC	alkalmas	120 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	70 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	55 m/min	H
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		