

HOLEX**Elektronikus nyomatékkulcs HCT, Maximális nyomaték: 12Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	655025 12
GTIN	4062406390037
Árucikk kategória	61D

Leírás**Kivitel:**

- **Kijelző:** Nagyméretű, kontrasztos megvilágítású, széles szögben látható 2 colos TFT kijelző. Elem kijelzővel.
- **Fix racsn**i irányváltó karral.
- **Kijelzés:** Peak (csúcserték) és Track (követő).
- **Üzem**módok: Nyomaték kijelzés; nyomaték kioldás.
- **A csavarozási feladatok és a folyamattervek közvetlenül a kulcsnál és kényelmesen az applikációval is beprogramozhatók.**
- **Lehetséges vezeték nélküli alkalmazások:** HCT Windows applikáció és HCT mobil alkalmazás. A vizsgáló készülék kétirányú interfésszel rendelkezik. A vizsgálókészülék önmagában (applikáció nélkül) is kezelhető.
- **Applikáció:** A HCT Windows applikáció aktiválásához szükség van a 49 8999 sz. Bluetooth USB adapter kulcsra (licenc) és a Windows applikáció szoftverére (<http://ho7.eu./win-app-hct>). A HCT applikáció ingyenesen elérhető iOS-re és Androidra.
- **Adatkimenet:** Bluetooth-on keresztül. Az applikációval .csv fájlba vagy közvetlenül a nyomatékkulcson a HID csatlakozón keresztül a kényelmes és egyszerű digitális dokumentáláshoz.
- **Rádiójel engedély:** A Bluetooth kapcsolattal rendelkező nyomatékkulcsok érvényes rádiójel engedéllyel rendelkeznek minden EU országban, Svájcban, Norvégiában, Törökországban és az Egyesült Királyságban.
- **Jelszóvédelem:** lehetséges védelem a menübe történő illetéktelen belépés ellen (Master jelszó).

- **Figyelmeztető jelzések érezhetőek (vibráció), láthatóak (kijelző színváltás) és hallhatóak (berregő). Az előzetes figyelmeztetési pont egyedileg beállítható. Az érezhető- és hangjelzések tetszőlegesen kikapcsolhatóak.**
- **Egyszerű alaplíméret megadáás: Hosszabbítók használata esetén csak az új értéket (plusz alaplíméret) kell megadáni. A képletekkel történő körülményes kiszámítás nem szükséges.**
- **IP40 védettségi osztály**
- **A nyomaték kulcs 1K markolata ergonomikus és nagy erőátvitelt biztosít.**
- **Olajnak, zsírnak, üzemanyagoknak, fékfolyadékknak és Skydrol-nak ellenáll.**
- **Nyelvek: német, angol, spanyol, olasz, francia.**
- **Gyári beállítás: Lehetséges a gyári beállításra történő visszaállítás.**
- **A kulcsn az óra és a dátum automatikusan frissül, amint kapcsolódik az applikációhoz.**
- **A szoftver verzió megjelenítése a sorozatszámmal, terhelés számlálóval és a kalibrálás dátumával.**
- **Kalibrálás emlékeztető: adott terhelési darabszámot követően.**
- **Számlálás funkció: A terhelés számláló opcionálisan megjelenik a kijelzőn. Ez az érték bármikor ismét lenullázható.**
- **Utolsó mérés: Az utolsó elvégzett mérés a fő képernyőn egyszerűen és gyorsan behívható.**
- **Prémium tulajdonságok: A szögelfordulás mérés szükség esetén egyedileg aktiválható a GO DIGITAL STORE plusz licenceként. A <http://ho7.eu./holex-hct> oldalon található.**

Mértékegység: Nm, lbfft, lbfin.

Előny:

Kérjük, frissítse a HCT nyomaték kulcsának applikációját és Bluetooth firmware-ét, hogy teljes mértékben kihasználhassa az előnyöket! Applikáció firmware 1.1.10, Bluetooth firmware 1.3.6, vagy újabb.

HCT - Hoffmann Group Connected Tools

A rádiós jelátvitel előnyei Bluetooth kapcsolattal:

- **Egyszerű adatátvitel: a mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.**
- **Mozgásszabadság: nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.**
- **Helytől független: a mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.**
- **Biztonságos adatátvitel: nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.**

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

Forgatónyomaték: Az óramutató járásával megegyező irányban $\pm 2\%$, ellentétes irányban $\pm 3\%$.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplíméret a nyomaték kulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Tartalom:

1 kereskedelmi forgalomban kapható Li-Ion akku, 18650 típus, 3,6V / 3400 mAh (közvetlenül a szerszámnál USB-C csatlakozóval feltölthető). Stabil, műanyag kofferrel.

Figyelem:

Hozzávaló kiegészítő akkumulátorok a 081574 sz. 3500 méret alatt kaphatóak. 4 akkuhoz való töltőkészülék opcionálisan kapható a 081590 sz. 4ULTRA méret alatt.

Műszaki leírás

Felbontás	0,01 Nm
Visszajelzés	kioldó
Visszajelzés	megjelenítő
Visszajelzés	akusztikus jelzés
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [L ₃]	292,9 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Nyomatéktartomány	21,2 - 106,2 lbf·in
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Súly	590 g
Névleges feszültség	3,6 V
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Kijelző átló	2 coll
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081574 3500
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika	Elektronikus

Energiaellátás	Akkus
Elem típusa	18650
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen
Applikáció kapcsolódás	HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Nyomatéktartomány	2,4 - 12 Nm
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Átkapcsolható leolvasás	lbf·ft
Teljes hossz L	355 mm
Nyomatéktartomány	1,8 - 8,85 lbf·ft
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Kioldási elv	Elektromechanikus kioldás
Sorozat	HCT
Kalibrálás	O5
Maximális nyomaték	12 Nm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Kijelzés	digitális
Akkumulátor kapacitás	3,4 Ah
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték
400/2 Nm

020030 400/2

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális
nyomaték 1000/2 Nm

020040 1000/2

KalibrálásForgásszög Típushoz W

020070 W