

Garant**Öntvény gépi menetfúró, nitridált, M: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132500 M4
GTIN	4045197071767
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Egyenes forgácshorronnyal és rövid elővágással (2 – 3 menet).****Párbeszédablak szöveg:**

4 vágóél (M5 mérettől).

4 horony (M5 mérettől).

A nitridált felület miatt (13 2500) különösen kopásálló.

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,7 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D_s: 4,5 mm

Szár négyszög □: 3,4 mm

Magfurat Ø: 3,3 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	3,3 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	4 mm
Menetemelkedés	0,7 mm
Szabvány	DIN 371

Szár Ø D _s	4,5 mm
Teljes hossz L	63 mm
Szár négyszög □	3,4 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	12 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M4
Bevonat	nitridált
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
GG	alkalmas	13 m/min	K
GGG	feltételesen alkalmas	9 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

