

**HOLEX****Sarokmaró 90°, furattal, Ø D: 50/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215853 50/7
GTIN	4062406396510
Árucikk kategória	220

**Leírás****Figyelem:**

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Interpolációs marás Ø $D_{max}$	98 mm
Váltólapka csavar készlet	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Interpolációs marás Ø $D_{min}$	97 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	44,85 mm
Vágóél Ø $D_c$	50 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{max}$	0,32 fok
Felfogó furat Ø	22 mm

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1003..
Vágóélek száma Z	7
Ø D <sub>3</sub>	47 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219814
-------------------------------------	--------