

Garant**Kézi menetfúró készlet, balmenet, bevonat nélkül, M-LH: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130460 M12
GTIN	4062406398149
Árucikk kategória	11G

Leírás**Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

Felhasználás:

Metrikus balmenethez DIN13 szerint.

Menetfajta: M-LH

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 1,75 mm

Teljes hossz L: 75 mm

Szár Ø D_s: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,2 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	12 mm
Vágóélek száma Z	3
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szár négyszög □	7 mm

Teljes hossz L	75 mm
Menetméret	M12
Szerszámanyag	HSS
Menetmélység	36 mm
Szár Ø D _s	9 mm
Forgácshornok száma	3
Menetfajta	M-LH
Menetemelkedés	1,75 mm
Szabvány	DIN 352
Magfurat Ø	10,2 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas