

**Garant****Kézi menetfúró készlet, balmenet, bevonat nélkül, M-LH: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130460 M3
GTIN	4062406397982
Árucikk kategória	11G

**Leírás****Kivitel:**

3 darabos, **elő-, után- és készrevágó menetfúróból** álló készlet.

**Felhasználás:**

Metrikus balmenethez DIN13 szerint.

Menetfajta: M-LH

Szerszámanyag: HSS

Szabvány: DIN 352

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,5 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	2,7 mm
Forgácshornok száma	3
Menetmélység	9 mm
Szerszámanyag	HSS
Menet Ø	3 mm

Szabvány	DIN 352
Magfurat Ø	2,5 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Teljes hossz L	40 mm
Menetméret	M3
Menetfajta	M-LH
Menetemelkedés	0,5 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	A
Bekezdő alak	D
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Kézi menetfúró
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		

Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
GG(G)	feltételesen alkalmas
Uni	feltételesen alkalmas
Olaj	alkalmas
Száráz	feltételesen alkalmas