

**HOLEX****VHM mini-maró, TiAlN, Ø h10 DC: 3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	201842 3,5
GTIN	4045197543493
Árucikk kategória	12X

**Leírás****Kivitel:**

A menesztő felület **hasonló DIN 6535 HB-hez.**

**Kedvező árú alternatíva.**

**Figyelem:**

**Takarítsa meg az utánkösörülési költségeket:**

Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánkösörülni.

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	3
Száralak	HB
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	3,5 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm
Előtolás f <sub>z</sub> szélezéshez acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,011 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	36 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	5 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Korrektúra tényező v <sub>c</sub> értékhez	1,25
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tűrés névleges Ø	h10

Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	280 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	105 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	60 m/min	M
GG(G)	alkalmas	90 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

