

**Garant****Keményfém gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132570 M12
GTIN	4045197072054
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Nagyon stabil rövid elővágással (2 – 3 menet). Keményfém betétek.****Előny:****Optimális önmegvezetés.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HM

Szabvány: DIN 376

Túrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 1,75 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Szár négyszög □: 7 mm

Magfurat Ø: 10,2 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat Ø	10,2 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet Ø	12 mm
Menetemelkedés	1,75 mm
Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	9 mm

Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	7 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szerszám anyag	HM
Menetmélység	36 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M12
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
GG(G)	alkalmas	16 m/min	K
CuZn	alkalmas	20 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételeesen alkalmas		