

Garant**Gépi menetfúró HSS-E-PM, DLC, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132610 M16
GTIN	4045197648853
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

A legújabb generációs **DLC sp² bevonattal. Nagyon stabil kivitel, terelőélel és speciális vágóél geometriával vörösréz anyagokhoz.** Használható **emulzióval** (min. 8 %).

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 376

Tűrési osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	14 mm
Menet Ø	16 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	2 mm
Forgácshoronyok száma	3
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	12 mm
Teljes hossz L	110 mm

Szár négyszög □	9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	48 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M16
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	CS
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró