

Garant**Keményfém gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132570 M16
GTIN	4045197072078
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:****Nagyon stabil rövid elővágással (2 – 3 menet). Keményfém betétek.****Előny:****Optimális önmegvezetés.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HM

Szabvány: DIN 376

Túrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 2 mm

Teljes hossz L: 110 mm

Szár Ø D_s: 12 mm

Szár négyszög □: 9 mm

Magfurat Ø: 14 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Forgácshornok száma	4
Menetemelkedés	2 mm
Menet Ø	16 mm
Magfurat Ø	14 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	12 mm

Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Szerszám anyag	HM
Menetmélység	48 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M16
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	16 m/min	K
CuZn	alkalmas	20 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételeesen alkalmas		