

**Garant****Nagyoló maró Belső hűtéssel, TiAlN, Ø k12 DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	192910 25
GTIN	4045197108791
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

**Hátraköszörült, finom HR profil.** Központon átmenő él mélységre fúráshoz. Maximális forgácsolási teljesítmény-igényekhez.

**Előny:**

A hűtőfolyadékot közvetlenül az **élekhez** vezeti. Ez **hosszú élettartamot** és **teljes forgácsolást eredményez.**

belső hűtés: igen

Tűrés névleges Ø: k12

Fogak száma Z: 5

Spirálszög: 30 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes és ferde

Szár: DIN 1835 B, h6-tal

Fogak száma Z: 5

Élhossz L<sub>c</sub>: 45 mm

Teljes hossz L: 121 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Sarokletörés szélessége 45°-nál: 0,5 mm

Előtolás f<sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 1100 N/mm<sup>2</sup>: 0,054 mm

**Műszaki leírás**

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,5 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Fogak száma Z	5
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm

Teljes hossz L	121 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	45 mm
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz acélban < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,054 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	k12
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS PM
Szabvány	DIN 844
Maróprofil	HR
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	138 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	83 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	64 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	64 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	37 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	18 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	55 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	110 m/min	N

Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas