

Garant**Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E-PM Form C 6HX, TiN, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	139178 M5
GTIN	4045197509123
Árucikk kategória	11H

Leírás**Kivitel:**

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.

Tűrési osztály: ISO 2X / 6HX.

Az **innovatív poligon forma** széles felhasználási spektrumot biztosít. A **multifunkcionális bevonatszerkezettel maximális élettartam** érhető el **nagy szilárdságú anyagokban** is.

Tűrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø, irányérték: 4,65 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	0,8 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	5 mm
Szár Ø D _s	6 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Teljes hossz L	70 mm
Magfurat Ø, irányérték	4,65 mm

Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Menetmélység	15 mm
Menetméret	M5
Bevonat	TiN
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E PM
Szabvány	DIN 2174
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD zsák- és átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetformázó