

**Garant****Gépi menetfúró HSS-E-PM, DLC, M: M5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132610 M5
GTIN	4045197648808
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:**

A legújabb generációs **DLC sp<sup>2</sup> bevonattal. Nagyon stabil kivitel, terelőélel és speciális vágóél geometriával vörösréz anyagokhoz.** Használható **emulzióval** (min. 8 %).

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HSS E PM

Szabvány: DIN 371

Tűrés osztály: ISO 2 6H

Menetemelkedés: 0,8 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,2 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	2
Magfurat Ø	4,2 mm
Vágóélek száma Z	2
Menet Ø	5 mm
Menetemelkedés	0,8 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Teljes hossz L	70 mm

Szár négyszög □	4,9 mm
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Szerszámanyag	HSS E PM
Menetmélység	15 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M5
Bevonat	DLC
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	CS
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3xD átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró