

**Garant****Rugalmas befogó, sokoldalú, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360064 2
GTIN	4045197816108
Árucikk kategória	310

**Leírás****Kivitel:**

- **Acél alaptest integrált tömör acél kúppal.**
- **Mechanikus szorító mechanizmus.**
- **Az oldalsó szorítócsavar meghúzásával az alkatrészt a megfelelő befogócsappal a 2 szorítóék axiálisan lehúzza és rögzíti.**
- **Rögzítés szorítókörmökkel, T-horonycsappal vagy nullponti befogórendszerrel lehetséges a 360066 sz. befogócsap segítségével.**
- **A furat a nullponti befogórendszerhez már rendelkezésre áll.**

Magasságállítás fordulatonként 3 mm emelkedéssel. Maximális állítási szakasz 25 mm. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

**Felhasználás:**

Egyszerű és pontos pozicionálás a gépasztalon. Komplex alkatrészek befogása pl. a formagyártás területén.

Deformálódott alkatrészek kiegyenlítéséhez

**Opcionális tartozék:**

360025 sz. befogócsap a 120 mérethez, 656050 sz. 60 méretű nyomatékkulcs, 360068 sz. magasító elem.

## Műszaki leírás

Külső Ø D	80 mm
Forgatónyomaték	10 Nm
Szélesség B	99 mm
Típus	2
Hossz L	144 mm
Szorítási magasság	150 - 175 mm
Sorozat	ZeroClamp
Termék fajtája	Szorítóelem