

Garant**Íves reteszhorony-maró, bevonat nélkül, Ø DC × LC h11 × e8: 10,5X3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	194010 10,5X3
GTIN	4045197109156
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

A paláston vágó, keresztfogazású. Az oldalfelületen alakösörülve, így nem szorulhatnak meg a munkadarabban. Különleges felületkezelés.

Figyelem:

Íves reteszhoronyok marásához a DIN 6888 szerint vagy kis horonyok marásához.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	10,5 mm
Íves reteszekhez DIN 6888	3,0×3,7 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,045 mm
Fogak száma Z	6
Szár Ø D _s	6 mm
Teljes hossz L	50 mm
Élhossz L _c	3 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 850 D/F
Maróprofil	keresztfogazás

Tűrés névleges Ø	e8
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Horonymaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	22 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		