

**Garant****Keményfém gépi menetfúró, bevonat nélkül, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132570 M3
GTIN	4045197071996
Árucikk kategória	11H

**Leírás****Kivitel:****Nagyon stabil rövid elővágással (2 – 3 menet). Tömör keményfém kivitel.****Előny:****Optimális önmegvezetés.**

Menetfajta: M

Szerszámanyag: HM

Szabvány: DIN 371

Tűrési osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,5 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,5 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,5 mm
Menet Ø	3 mm
Magfurat Ø	2,5 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Teljes hossz L	56 mm

Szár négyszög □	2,7 mm
Túrési osztály	ISO 2X 6HX
Szerszámanyag	HM
Menetmélység	9 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M3
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	fehér
Termék fajtája	Menetfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
GG(G)	alkalmas	16 m/min	K
CuZn	alkalmas	20 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		