



Gépi menetformázó kenőhornyokkal HSS-E Form C 6HX, TiAlN, M: M3,5



Rendelési adatok

Rendelés száma	139182 M3,5
GTIN	4045197446749
Árucikk kategória	12H

Leírás

Kivitel:

Tűrés osztály: ISO 2X / 6HX.

DIN 2174 (\approx DIN 371 \leq M10; \approx DIN 376 \geq M12). **Kenőhornyokkal, optimális kenőhatás mélyebb menetek esetében is.**

Tűrés osztály: ISO 2X 6HX

Menetemelkedés: 0,6 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár \varnothing D_s: 4 mm

Szár négyszög □: 3 mm

Magfurat \varnothing irányérték: 3,25 mm

Műszaki leírás

Menet \varnothing	3,5 mm
Forgácsolások száma	2
Menetemelkedés	0,6 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár \varnothing D _s	4 mm
Szár négyszög □	3 mm
Teljes hossz L	56 mm
Magfurat \varnothing irányérték	3,25 mm
Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Menetmélység	10,5 mm

Menetméret	M3,5
Bevonat	TiAlN
Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 2174
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Színes gyűrű	zöld
Termék fajtája	Menetformázó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	23 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	22 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	11 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	12 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

