

Garant**Alumínium sarokmaró, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/3**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211759 50/3
GTIN	4062406681784
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beágyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

Figyelem:

A 211777 sz. ALU váltólapka ($r = 6,0$ mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

Figyelem:

Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz **3,2 Nm**.

Szerszámcsere: PowerCard

Teljes hossz L_{ges} : 40 mm

Felfogó furat Ø: 22 mm

Interpolációs marás Ø D_{min} : 90 mm

Interpolációs marás Ø D_{max} : 98 mm

Interpolációs marás a_p : 8,4 mm

Ferde bemarási szög α_{max} : 2,29 fok

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	219878 5 (15IP)
---------------------------	-----------------

Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Ferde bebarási szög α_{max}	2,29 fok
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	98 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{max} -hoz	37,56 mm
Hozzávaló váltólapka	ZDHT 1505
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	90 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás a_p	8,4 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró