


Garant**Alumínium sarokmaró, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/4**

Rendelési adatok

Rendelés száma	211759 63/4
GTIN	4062406681807
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beágyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

Figyelem:

A 211777 sz. ALU váltólapka ($r = 6,0$ mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

Figyelem:

Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz **3,2 Nm**.

Szerszámcsere: PowerCard

Teljes hossz L_{ges} : 40 mm

Felfogó furat Ø: 22 mm

Interpolációs marás Ø D_{min} : 116 mm

Interpolációs marás Ø D_{max} : 124 mm

Interpolációs marás a_p : 8 mm

Ferde bemarási szög α_{max} : 1,7 fok

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D_{max}	124 mm
---------------------------------	--------

Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Ferde bebarási szög α_{max}	1,7 fok
Hozzávaló váltólapka	ZDHT 1505
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Ferde bebarási hossz L az α_{max} -hoz	50,56 mm
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás a_p	8 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219878 5 (15IP)
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	116 mm
$\varnothing D_3$	53 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró