


**Garant****Alumínium sarokmaró, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/5**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	211759 80/5
GTIN	4062406681845
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Nagyteljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beágyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

### Figyelem:

A 211777 sz. ALU váltólapka ( $r = 6,0$  mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

### Figyelem:

**Ajánlott nyomaték** a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz **3,2 Nm**.

Szerszámcsere: PowerCard

Teljes hossz  $L_{ges}$ : 50 mm

Felfogó furat Ø: 27 mm

Interpolációs marás Ø  $D_{min}$ : 150 mm

Interpolációs marás Ø  $D_{max}$ : 158 mm

Interpolációs marás  $a_p$ : 7,6 mm

Ferde bemarási szög  $\alpha_{max}$ : 1,27 fok

## Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	5
------------------	---

Váltólapka csavar készlet	219878 5 (15IP)
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	150 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	80 mm
Hozzávaló váltólapka	ZDHT 1505
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Interpolációs marás $a_p$	7,6 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	50 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,27 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	67,56 mm
Felfogó furat $\varnothing$	27 mm
$\varnothing D_3$	70 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró