

Garant**Alumínium sarokmaró, menettel, Ø D / élek száma Z: 25/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211757 25/2
GTIN	4062406681852
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű marórendszer magas forgácsolási sebességekhez. Abszolút precíz váltólapka beágyazás. Különösen merev az optimalizált centrifugális erős rögzítésnek köszönhetően.

Figyelem:

A 11776 ALU (r = 5,0 mm) és 211777 ALU (r = 6,0 mm) használata előtt a tartó váltólapka fészkeit módosítani kell.

Figyelem:

Ajánlott nyomaték a 219878 sz. 4 219878 5 lapkacsavarokhoz 3,2 Nm.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M12
Interpolációs marás a_p	7,6 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Hozzávaló váltólapka	ZDHT 1505
Váltólapka csavar készlet	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	48 mm

Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási szög α_{\max}	6,81 fok
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	12,56 mm
Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	horonymarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró