


Garant**ZDHT 150560FR-F10, HU7705, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	211777 ALU
GTIN	4062406681968
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Körkösörült váltólapkák a tartószerszámban való pontosan illeszkedő elhelyezkedéshez. A legújabb szerszámanyag generációs nagyteljesítményű mikroszemcsés alapanyag. Optimalizált váltólapka kialakítás könnyen forgácsolható anyagokhoz történő felhasználáshoz.

Figyelem:

A váltólapkának $r = 6,0$ mm értékkel történő használata előtt módosítani kell a tartót.

Sarokrádiusz: 6 mm

Előtolás f_z / fog: 0,1 - 0,25 mm

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	6 mm
Előtolás f_z / fog	0,1 - 0,25 mm
Váltólapka ISO kód	ZDHT 150560FR-F10
Minőség	HU7705
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	2000 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	900 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		