

**Garant****GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:  
16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	31 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	9,2 mm
Beállítási szög κ	90 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Hozzávaló váltólapka	TC.. 1102..
Teljes hossz L	180 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Lapkaméret	11 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	A16Q STFPCR/L11
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Sorozat	GARANT Master
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés