

**Garant****Száras szögmaró, Form D 45°, bevonat nélkül, Ø js16 DC: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	194020 25
GTIN	4045197109491
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

Különlegesen kezelt felület.

Form D csak a paláston vág, egyenes fogazású.

**Figyelem:**

Kis vezetékek marásához a szerszám- és gépgyártásban.

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	10
Előtolás $f_z$ acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Nyak Ø $D_1$	11 mm
Vágóél Ø $D_c$	25 mm
Szár Ø $D_s$	12 mm
Teljes hossz L	67 mm
Élhossz $L_c$	6,3 mm
Alak	D
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1833

Tűrés névleges Ø	js16
Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Sarokletörés szöge	45 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Száras szögmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	22 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	35 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		