

Garant**Nagyoló homlok-palástmaró HR, TiAlN, Ø×szélesség js16: 63X40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	182750 63X40
GTIN	4045197097279
Árucikk kategória	11U

Leírás**Kivitel:****Hátraköszörült finom recés profil. Optimális vágóél-geometria.****Figyelem:** f_z ha $a_e = 0,5 - 1 \times D$.**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D _c	63 mm
Fogak száma Z	10
Furat Ø H7	27 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban < 1100 N/mm ²	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	40 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1880 T1

Maróprofil	HR
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	27 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	42 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	38 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	33 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	S
CuZn	alkalmas	60 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		