

Garant**GARANT Master Turn furatkés, acél, spirális, jobbos, Szár Ø / lapkaméret:
20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A20R SVUCR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	24 mm
Sorozat	GARANT Master
Beállítási szög κ	93 fok
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L_2	18 mm
Szár Ø D_s	20 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Fejhossz L_1	36 mm
Középtolódás L_3	13 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés