

Garant
VHM maró HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 5 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	203003 5
GTIN	4045197643902
Árucikk kategória	11X

Leírás
Kivitel:

Tóruszhoz hasonló sarokrádiusszal.

Tűrés névleges Ø: e8

Fogak száma Z: 4

Spirálszög: 38 fok

Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Szár: DIN 6535 HB, h6

Fogak száma Z: 4

Élhossz L_c : 13 mm

Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel: 18 mm

Nyak Ø D_1 : 4,8 mm

Teljes hossz L: 57 mm

Szár Ø D_s : 6 mm

Műszaki leírás

Nyak Ø D_1	4,8 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	18 mm
Előtolás f_z szélezéshez INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Vágóél Ø D_c	5 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Fogak száma Z	4
Szár Ø D_s	6 mm

Teljes hossz L	57 mm
Élhossz L _c	13 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HB, h6
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	38 fok
Sarok lekerekítés r _v	0,2 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	0,3×D szélezésnél
Fogásszélesség a _e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység 1×D
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Ujjmaró