

Garant**Hosszlyukmaró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 8,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 191100 8,5 |
| GTIN | 4045197100498 |
| Árucikk kategória | 11W |

Leírás**Kivitel:**

Központon átmenő él mélységre fúráshoz. Nagy, finomra köszörült forgácshornyok. Rendkívül finom élköszörülés – ennek következtében tiszta munkadarab-felületek. Hosszlyukakhoz vagy a munkadarabok közepének kimarásához.

Figyelem:

Minden vágóélnek dolgoznia kell.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Vágóél Ø D _c | 8,5 mm |
| Működő élek száma Z (palástfelületen) | 2 |
| Előtolás f _z horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,024 mm |
| Szár Ø D _s | 10 mm |
| Élhossz L _c | 19 mm |
| Teljes hossz L | 69 mm |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS Co 8 |
| Szabvány | DIN 844 B |
| Típus | W |
| Tűrés névleges Ø | e8 |
| Spirálszög | 42 fok |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal |
| belső hűtés | nem |
| Szártűrés | h6 |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Színes gyűrű | sárga |
| Termék fajtája | Hosszlyukmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 150 m/min | N |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | 37 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |