

Garant**VHM saroklekerekítő maró, kétoldalas, TiAlN, Rádiusz r: 0,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208170 0,2
GTIN	4045197198389
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:****Extra hosszú szár.**Duplán köszörült fejrész **negyedkör profillal.****Tűrés:** Méret = Rádiusz $r \pm 0,05$ mm.**Felhasználás:**Kontúros élék **előre- és hátrisorjázásához.****Műszaki leírás**

Kis $\varnothing D_3$	7,6 mm
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Fogak száma Z	4
Rádiusz r	0,2 mm
Nagy $\varnothing D_2$	8 mm
Rádiuszmarás	előre és hátra
Előtolás f_z szélézéshez acélban < 900 N/mm ²	0,01 mm
Élhossz L_c	0,2 mm
Teljes hossz L	100 mm
$L_2 +0,5$	2 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Rádiuskontúr tűrés	$\pm 0,05$
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5 \times r szélezésnél
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Ujjmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	115 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	35 m/min	M
GG(G)	alkalmas	40 m/min	K
Uni	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		