

Garant**VHM teljes rádiuszmáró MTC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	207450 20
GTIN	4045197128744
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Rádiuszmáró korigált vágóél-alakkal, nincs profiltorzulás. Duplán hátraköszörült oldalhátszöggel. Tűrés: Rádiuszkontúr = $\pm 0,005$ mm.

Felhasználás:

Speciálisan **MTC (Multi Task Cutting)** alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.

Figyelem:

ÚJ GENERÁCIÓ ÉRHETŐ EL! Az ajánlott utódtermék a 207490 sz.

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélezéshez acélban < 900 N/mm ²	0,112 mm
Előtolás f_z másolómaráshoz acélban < 900 N/mm ²	0,138 mm
Vágóél Ø D_c	20 mm
Fogak száma Z	4
Szár Ø D_s	20 mm
Teljes hossz L	92 mm
Élhossz L_c	26 mm
Spirálszög	45 fok
Rádiusz R	10 mm
Bevonat	TiAlN

Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Tűrés névleges Ø	f8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,03×D másolómarásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,3 × D oldalazásnál
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	MTC
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	225 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	145 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	85 m/min	M
GG(G)	alkalmas	350 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB