


**DCMT 11T302, Minőség: HBT020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260377 HBT020
GTIN	4062406720032
Árucikk kategória	22D

**Leírás**

DCMT 11T302 HBT020 Minőség: HBT020

Forgácstörő: PF

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 330 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PF
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	2
Minőség	HBT020
Sarokrádiusz	0,2 mm
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Szerszámanyag	HM

Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 330 m/min
Bevonat	TiCN
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz