

Garant**Száras saroklekerekítő maró, bevonat nélkül, Rádiusz r H11 DC: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	194220 2,5
GTIN	4045197109934
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Egyenes fogazású. Különlegesen kezelt felület.

Felhasználás:

Élek és kontúrok lekerekítéséhez és sorjázásához.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	4
Előtolás f_z szélézéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Nagy $\varnothing D_2$	11 mm
Rádiusz r	2,5 mm
Kis $\varnothing D_3$	6 mm
Szár $\varnothing D_s$	10 mm
Teljes hossz L	60 mm
Élhossz L_c	2,5 mm
Rádiuszmarás	Előre
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Furattűrés	H11

Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Száras saroklekerekítő maró 7mm

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	138 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		