

Garant**Ujjmaró HSS-Co8, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	191280 20
GTIN	4045197101617
Árucikk kategória	11W

Leírás**Kivitel:**

Központon átmenő él mélységre fúráshoz.

Excentrikus hátraköszörülés.**Figyelem:**

Hosszlyukmaróként (e8 tűrés) **vagy szármaróként. 50%-kal nagyobb forgácsolási teljesítmény** a 2 élű marókhoz képest. **Nagyobb forgácsterek** mint a többélű szármaróknál (lágú anyagnál kedvező). Fúrt hornyok marásához.

Műszaki leírás

Fogak száma Z	3
Vágóél Ø D _c	20 mm
Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ²	0,04 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Teljes hossz L	141 mm
Élhossz L _c	75 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámananyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 844 B
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		