

**Garant****VHM életörő maró 60°, bevonat nélkül, Ø f8 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208068 8
GTIN	4062406538187
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:****Tűrés:** Csúcsszög  $\pm 1^\circ$ .**Felhasználás:**

- Süllyesztés
- Életörés

**Műszaki leírás**

Életörő marás	30 fok
Fogak száma Z	2
Szár	DIN 6535 HB, h6
Teljes hossz L	63 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Szár Ø $D_s$	8 mm
Élhossz $L_c$	19 mm
Sarokletörés szöge	30 fok
Vágóél Ø $D_c$	8 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N

Tűrés névleges Ø	e8
Spirálszög	30 fok
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Kúpsüllyesztő csúcshöszög	60 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Életörő maró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	140 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	105 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	M
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------