



Nyomatékkulcs feltűzhető szerszám nélkül, Maximális nyomaték: 300Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657215 300
GTIN	4018754324071
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

Rátűző szerszám nélkül (alapmodell); hozzávaló rátűző szerszámokat lásd a 657582 – 657950 sz. alatt. **Mértékegységek:** Nm, lbfft.

Funkció:

Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattán, majd ismét azonnal üzemkész.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alaplárméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplármérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplármérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Skálaosztás, 1 osztás =	10 Nm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomatéktartomány	50 - 220 lbfft
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Súly	1400 g
Kijelzés	analóg
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	475 mm
Visszajelzés	kioldó
Méréstechnika	mechanikus
Teljes hossz L	520 mm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	25 mm
Nyomatéktartomány	60 - 300 Nm
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyzög befogó)
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Maximális nyomaték	300 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Kalibrálás	O1
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	500 mm

Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

Tartozék

Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2	657212 2
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 3	657211 3
Feltűzhető racsnitípus-Meghajtó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 4	657211 4
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Feltűzhető racsnikioldóval Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4
Négyszög feltűzhető szerszám Típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4HD coll	657600 2-3/4HD
	657600 2-1/2

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög
2-1/2 coll

Írányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög
2-1/2 coll

657582 2-1/2

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4

657212 4