



## Nyomatékkulcs négyszög feltűzhető szerszámmal, Maximális nyomaték: 300Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657205 300
GTIN	2050002057609
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. **Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.**

**Négyszög feltűzhető szerszámmal. Mértékegységek:** Nm, lbfft.

#### Funkció:

**Beállítás:** A nyomaték gyors beállítása a csúszó- állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

A nyomaték gyors beállítása a csúszó-állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

#### Felhasználás:

Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alpmérete

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Visszajelzés	kioldó
Feltűzhető szerszám befogó	14×18 mm
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I <sub>1</sub> ]	475 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	akusztikus
Sorozat	MANOSKOP® 730 Quick
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyyszög befogó)
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kalibrálás	O1
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Súly	1605 g
Skálaosztás, 1 osztás =	10 Nm
Teljes hossz L	560 mm
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	500 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Méréstechnika	mechanikus
Nyomatéktartomány	60 - 300 Nm
Nyomatéktartomány	50 - 220 lbfft
A kioldási értékállíthatósága	állítható

Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	300 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [L <sub>2</sub> ]	25 mm
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonszolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

## Tartozék

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657600 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsnikioldóval QuickRelease típus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657590 2-1/2
Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz Típus 3	657211 3
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2	657212 2
Négyszög feltűzhető szerszám típus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657700 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4HD coll	657600 2-3/4HD
Feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-3/4 coll	657630 2-3/4
Írányváltós feltűzhető racsnitípus-Csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657600 2-1/2
	657582 2-1/2

Írányváltós feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög  
2-1/2 coll

Feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657620 2-1/2
---	--------------

Feltűzhető racsnitípus-csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657630 2-1/2
---	--------------

Négyszög feltűzhető szerszám típus-csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657700 2-1/2
--	--------------

Feltűzhető racsnikidővel típus-csatlakozó négyszög 2-1/2 coll	657580 2-1/2
--	--------------

Tartalék markolat nyomatékkulcsokhoz típus 4	657211 4
--	----------

Nyomatékkulcsfeltűzhető szerszám nélkül Maximális nyomaték 300 Nm	657215 300
--	------------

Skálaablak nyomatékkulcsokhoz típus 4	657212 4
---------------------------------------	----------