

Garant**Marólapka leválasztáshoz, 8°-os kúppal, HB7720, Marási szélesség A: 1,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217276 1,5
GTIN	4062406729660
Árucikk kategória	21C

Leírás**Figyelem:**

A 8°-os kúp könnyebbé teszi alkatrészek folyamatbiztos leválasztását és hozzájárul a vibrációk elkerüléséhez. Ezen túlmenően megkönnyíti a kézi leválasztást.

Műszaki leírás

Max. fogásmélység S_{max}	11,5 mm
Rádiusz R	0,1 mm
Minőség	HB7720
Külső \varnothing D	37 mm
Típus	P26
Vágóélek száma Z	6
Termék fajtája	Forgácsoló betét körmaráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	500 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	45 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		