

Garant**Marólapka leválasztáshoz, 8°-os kúppal, HB7720, Marási szélesség A: 2,5mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 217276 2,5 |
| GTIN | 4062406729677 |
| Árucikk kategória | 21C |

Leírás

Figyelem:

A 8°-os kúp könnyebbé teszi alkatrészek folyamatbiztos leválasztását és hozzájárul a vibrációk elkerüléséhez. Ezen túlmenően megkönnyíti a kézi leválasztást.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Max. fogásmélység S_{max} | 11,5 mm |
| Rádiusz R | 0,1 mm |
| Marási szélesség A | 2,5 mm |
| Minőség | HB7720 |
| Külső \varnothing D | 37 mm |
| Típus | P26 |
| Vágóélek száma Z | 6 |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|--------------|-----------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 500 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 250 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 250 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 100 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 60 m/min | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 45 m/min | H |
| Acél < 65 HRC | alkalmas | 35 m/min | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 180 m/min | K |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |