

**Garant****Száras saroklekerekítő maró, bevonat nélkül, Rádiusz r H11 DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	194220 4
GTIN	4045197109958
Árucikk kategória	11W

**Leírás****Kivitel:**

Egyenes fogazású. Különlegesen kezelt felület.

**Felhasználás:**

Élek és kontúrok lekerekítéséhez és sorjázásához.

**Műszaki leírás**

Kis $\varnothing D_3$	6 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,007 mm
Fogak száma Z	4
Rádiusz r	4 mm
Nagy $\varnothing D_2$	14 mm
Szár $\varnothing D_s$	12 mm
Teljes hossz L	60 mm
Élhossz $L_c$	4 mm
Rádiuszmarás	Előre
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS Co 5
Furattűrés	H11

Fogásvételi irány	vízszintes
Szár	DIN 1835 B, h6-tal
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Száras saroklekerekítő maró 7mm

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	138 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	83 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	28 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	23 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	23 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	23 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	55 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		