


Garant**Váltólapka NC központozóhoz, HB225, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231521 10
GTIN	4062406565510
Árucikk kategória	21Y

Leírás**Felhasználás:**

NC központozáshoz és élettöréshez. Esztergagépen síkesztergáláshoz is alkalmas álló alkalmazásnál. **Ne használja gravírozáshoz.**

Figyelem:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Típus	10
Bevonat	AlCrN
Cserék / élek száma	4
ISO kód	SOGT 080208
Minőség	HB225
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		