

**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250624 20/15
GTIN	4062406728946
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Sorozat	Master Eco
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Teljes hossz L	100 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Lapkaméret	15 mm
Könyökemelő	259015 17
Alátétlapka	259031 45
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Könyökemelő csavar	259018 17
Rugó	259046 4
Szárméret	20 mm

Kés ISO kódja	PDJNR/L 2020H15
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés