

Garant**GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251910 20/08
GTIN	4062406733896
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Könyökemelő csavar	259018 15
Szárméret	20 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Könyökemelő	259015 15
Kés ISO kódja	PWLNRL/2020X08
Alátétlapka	259031 48
Működő szélesség L ₄	25 mm
Teljes hossz L	90 mm
Rugó	259046 4
Lapkaméret	8 mm

Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Sorozat	Master Eco
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés