


**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251405 20/16
GTIN	4062406734206
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Szárméret	20 mm
Lapkaméret	16 mm
Szorítóköröm	259038 20
Teljes hossz L	95 mm
Kés ISO kódja	MTJNR/L 2020X16
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	35 mm
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Csavar szorítókörömhöz	259021 6
Alátétlapka	259033 9

Csap	259049 8
Sorozat	Master Eco
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500