

**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251696 20/16
GTIN	4062406734626
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Sorozat	Master Eco
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Teljes hossz L	100 mm
Alátétlapka	259033 10
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Csavar szorítókörömhöz	259021 7
Csavar alátétlapkához	259027 7
Szorítóköröm	259038 19
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm

Lapkaméret	16 mm
Kés ISO kódja	MVJNR/L 2020H16
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Szorítóköröm Típus 19	259038 19
Alátétlapka Típus 1	259031 1
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm	674242 2
Csavar szorítókörömhöz Típus 7	259021 7
Csavar alátétlapkához Típus 9	259025 9
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500