

Garant**GARANT Master eco esztergakés csavaros szorítással, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 16/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1
Sorozat	Master Eco
Működő szélesség L ₄	20 mm
Alátétlapka 1,5°	279819 1
Teljes hossz L	80 mm
Fejhossz L ₁	30 mm
Szárméret	16 mm
Lapkacsavar menetlapkához	269023 3
Lapkaméret	16 mm

Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés