

**Garant****GARANT Master eco esztergakés csavaros szorítással, balos, Szár- / lapkaméret L: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271998 25/16
GTIN	4062406734770
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Tartalom:**

**1,5°-os alátétlapkával.**

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Lapkacsavar menetlapkához	269023 3
Alátétlapka 1,5°	279819 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1
Szárméret	25 mm
Sorozat	Master Eco

Teljes hossz L	100 mm
Lapkaméret	16 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés