

Garant**GARANT Master eco esztergakés csavaros szorítással, balos, Szár- /
lapkaméret L: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271998 20/16
GTIN	4062406734763
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136, ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	30 mm
Alátétlapka 1,5°	279819 2
Szárméret	20 mm
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 1
Sorozat	Master Eco
Működő szélesség L ₄	25 mm
Teljes hossz L	90 mm

Lapkacsavar menetlapkához	269023 3
Lapkaméret	16 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés